


E12282



Cabo com conector

ADOAA030MSS0002H03



Aplicação

Característica especial Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 89,8

Dimensões [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materiais TPU preto

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Adequação para calhas articuladas sim

Adequação para calhas articuladas Raio da dobra para aplicações flexíveis mín. 10 x diâmetro do cabo

Velocidade de deslocamento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

Número máximo de dobras > 2 Mio.

Torção máxima permitida ± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E12282



Cabo com conector

AD0AA030MSS0002H03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN = Cores dos condutores :
castanho
BU = azul
GN/YE = verde/amarelo