

E12286



Cabo com conector

ADOAA030MSS0010H03



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
-------------------------	--

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	386,5
Dimensões	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiais		TPU preto
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12286



Cabo com conector


ADOAA030MSS0010H03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
BU =
GN/YE =

Cores dos condutores :
castanho
azul
verde/amarelo