




Plugável

SSTGN040ZDSFKSG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Formato		cabo de Ethernet, codificação D
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	44,6
Dimensões	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

Plugável

SSTGN040ZDSFKSG

conexão elétricaterminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm; AWG 18**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível

**Conexão**