


E12318



Cabo com conector

ASTGH020MSS0002C02



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-20...50
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	145,2
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim

**Cabo com conector**

ASTGH020MSS0002C02

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	no máx. 5,5 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 10 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Resistência máx. permitida de tração	50 N/mm ² estático 20 N/mm ² Dinâmico

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétricaCabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 8 mm, blindado; 2 x 0,25 mm²**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: Porca de bloqueio, latão, niquelado; Contatos: dourado;
Binário de aperto: 0,6 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

**Conexão**