




Cabo com conector

ADOGI020MSS0010K02



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-20...50
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	631
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim



Cabo com conector

ADOGI020MSS0010K02

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	no máx. 5,5 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 10 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Resistência máx. permitida de tração	50 N/mm ² estático 20 N/mm ² Dinâmico

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, blindado; 2 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



GN = Cores dos condutores :
verde
RD = vermelho