


E12330



Distribuidor Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC/DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	4
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	29,6
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12330




Distribuidor Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado