


E12332



Prolongador

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	612,5
Dimensões [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12332




Prolongador

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

