


E12334



Cabo com conector

ADOAH040MSS0015C04



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,001
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E12334



Cabo com conector


ADOAH040MSS0015C04

conexão elétrica


Cabo: 15 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco