


# E12336



## Prolongador

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S



### Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...36 DC

Classe de proteção

II

Corrente máx. de carga total [A]

4

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]

179,5

Materiais

carcaça dos soquetes: TPU laranja; Vedação: FKM

Material da porca

latão, niquelado

Adequação para calhas articuladas

sim

Adequação para calhas articuladas

Raio da dobra para aplicações flexíveis

mín. 10 x diâmetro do cabo

Velocidade de deslocamento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s<sup>2</sup>

Número máximo de dobras

> 5 Mio.

Torção máxima permitida

± 180 °/m

### Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



## Prolongador

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Contatos: niquelado



### conexão elétrica

Cabo: 4 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

