E12341

Cabo com conector

ADOAH040MSS0030C04



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Nota sobre a temperatura ambiente		21 dias: ...120
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1479
Dimensões	[mm]	28 x 15 x 38
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio de flexão	mín. 10 x diâmetro do cabo

E12341

Cabo com conector

ADOAH040MSS0030C04

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 30 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco