


Prolongador

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
-------------------------	---

Sem silicone	sim
--------------	-----

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
-----------------------------	------------

Classe de proteção	II
--------------------	----

Corrente máx. de carga total [A]	4
----------------------------------	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Peso [g]	54,6
----------	------

Materiais	carcaça dos soquetes: TPU laranja; Vedação: FKM
-----------	---

Material da porca	latão, niquelado
-------------------	------------------

Adequação para calhas articuladas	sim
-----------------------------------	-----

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
-----------------------------------	---	----------------------------

Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
----------------------------	---

Número máximo de dobras	> 5 Mio.
-------------------------	----------

Torção máxima permitida	± 180 °/m
-------------------------	-----------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Prolongador

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Contatos: niquelado



conexão elétrica

Cabo: 0,75 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

