


E12347



Cabo com conector

ASTGA050MSS0010C04



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	314
Dimensões	[mm]	38 x 15 x 31
Materiais		invólucro: TPU preto
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Notas	A resistência de terminação barramento CAN (120 Ω) está integrada ao conector M12.	
Quantidade da embalagem	1 peças	



Cabo com conector

ASTGA050MSS0010C04

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PVC, lilás, Ø 6,7 mm, blindado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BU =	azul
RD =	vermelho
WH =	branco
screen =	blindagem