


E12352



Cabo com conector

ADOAH050MSS0010K05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	444,6
Dimensões [mm]	28 x 15 x 38
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	aço inoxidável

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12352



Cabo com conector

ADOAH050MSS0010K05

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 5,3 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: aço inoxidável; Contatos: dourado; Binário de aperto: 1,0...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco