




Plugável

SSTA040MSSFKSG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	66,7
Dimensões	[mm]	42 x 20 x 54
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Plugável

SSTA040MSSFKSG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível



Conexão

