


E12356



Conector fêmea a cablar

SDOGH040MSSFKSG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	47,6
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 58
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E12356



Conector fêmea a cablar

SDOGH040MSSFKSG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível



Conexão

