


E12357



Conector fêmea a cablar

SDOGF030MSSFKSG



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC/DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	8,733
Dimensões	[mm]	12 x 12 x 45
Materiais		PBT; PA
Material do invólucro		PBT / PA
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E12357



Conector fêmea a cablar


SDOGF030MSSFKSG

conexão elétrica

terminais de parafuso: 0,14...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

