




Ficha do adaptador

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring



| Dados elétricos              |      |               |
|------------------------------|------|---------------|
| Tensão de funcionamento      | [V]  | < 250 AC/DC   |
| Corrente máx. de carga total | [A]  | 4; (...40 °C) |
| Condições de funcionamento   |      |               |
| Temperatura ambiente         | [°C] | -40...85      |
| Proteção                     |      | IP 67         |
| Dados mecânicos              |      |               |
| Peso                         | [g]  | 9,66          |
| Rosca de montagem            |      | PG 11         |
| Materiais                    |      | PA 6.6        |
| Material do invólucro        |      | PA 6.6        |
| Notas                        |      |               |
| Quantidade da embalagem      |      | 1 peças       |



## Ficha do adaptador

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

### conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Cores dos condutores :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | preto    |
| BN = | castanho |
| BU = | azul     |
| WH = | branco   |