




Cabo em metro

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-25...90
Dados mecânicos		
Peso	[g]	2990
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 100 m, PUR, Sem halogéneo, laranja, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		