


E12360



Prolongador

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Aplicação

Característica especial Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 617,5

Materiais PUR

Material do invólucro PUR


Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



E12360




Prolongador

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

