


# E12366



## Soquete de instalação

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]	12,5
Materiais	latão niquelado
Material do invólucro	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E12366



## Soquete de instalação

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

### conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado



### Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco