




Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IND/33



Aplicação	
Formato	para válvula de tampa
Dados mecânicos	
Peso [g]	35
Diâmetro dos cames de comutação [mm]	45
Materiais	came de comutação: PVC; ponteiro: PVC; parafusos: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anilhas: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Pino de enroscar: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Pino de retenção: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças