


## Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IND/BK/65/8



## Aplicação

Formato

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Dados mecânicos

|                                      |                                                                   |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Peso                                 | [g]                                                               | 62,9 |
| Diâmetro dos cames de comutação      | [mm]                                                              | 65   |
| Distância do par de orifícios        | [mm]                                                              | 80   |
| Atuador de válvula da altura da onda | [mm]                                                              | 30   |
| Quantidade de orientações possíveis  |                                                                   | 8    |
| Materiais                            | came de comutação: PA 6 preto; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável) |      |

## Notas

Quantidade da embalagem

1 peças