


Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IND/8 PA6



Aplicação

Formato

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dados mecânicos

Peso	[g]	60,9
Diâmetro dos cames de comutação	[mm]	65
Distância do par de orifícios	[mm]	80
Atuador de válvula da altura da onda	[mm]	30
Quantidade de orientações possíveis		3
Materiais	came de comutação: PA 6 preto; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável)	

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças