


E18001



Cabo com conector

ADOGH040MKS0010X04



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 300 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	361,966
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais	TPE	
Material do invólucro	TPE	
Material da porca	zinco, revestido de epóxi	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E18001



Cabo com conector


ADOGH040MKS0010X04

conexão elétrica


Cabo: 10 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco