E18003

Cabo com conector

ADOAH040MKS0010X04



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 300 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	361,966
Dimensões	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais		TPE
Material do invólucro		TPE
Material da porca		zinco, revestido de epóxi
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E18003

Cabo com conector

ADOAH040MKS0010X04

conexão elétrica

Cabo: 10 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco