


E18017



Cabo com conector

ADOAH040VAS0005E04



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 300 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...100
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	181,437
Dimensões	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais	PVC	
Material do invólucro	PVC	
Material da porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E18017



Cabo com conector


ADOAH040VAS0005E04

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, preto; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco