



No scale drawing available

**Aplicação**

Característica especial

Cabo blindado

**Dados elétricos**

Tensão de funcionamento

[V]

&lt; 250 DC

**Condições de funcionamento**

Temperatura ambiente

[°C]

-40...90

Proteção

IP 68

**Dados mecânicos**

Peso

[g]

254,012

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

**Notas**

Quantidade da embalagem

1 peças

**conexão elétrica**Cabo: 5 m, PVC, amarelo, Ø 5,6 mm, blindado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



# E18025



## Cabo com conector

ADOGH040MSS0005G04

### Conexão



|      |                        |          |
|------|------------------------|----------|
| BN = | Cores dos condutores : | castanho |
| BK = |                        | preto    |
| BU = |                        | azul     |
| WH = |                        | branco   |