


E18031



Conector fêmea a cablar

SDOGH040MSSFKPG



Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A] 4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 27,216
Dimensões [mm] 18 x 18 x 46
Materiais PA
Material do invólucro PA
Material da porca ZnAl / Ni

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E18031



Conector fêmea a cablar

SDOGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni; Contatos: dourado



Conexão

