


E18045



Prolongador

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Proteção		IP 68

Dados mecânicos


Peso	[g]	54,431
Materiais		TPE
Material do invólucro		TPE
Material da porca		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



E18045




Prolongador

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

