




Ficha do adaptador

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 600 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25,855
Rosca de montagem		1/2" NPT
Materiais		aço inoxidável
Material do invólucro		aço inoxidável
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Ficha do adaptador

RSTGB030VAS00.3-03

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável; Contatos: dourado



Conexão

1	GN
2	RD
3	BK

BK =
GN =
RD =

Cores dos condutores :
preto
verde
vermelho