


E18056



Ficha do adaptador

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-ring

Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 600 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 63,503

Rosca de montagem 1/2" NPT

Materiais aço inoxidável anodizado

Material do invólucro aço inoxidável, anodizado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E18056



Ficha do adaptador

RSTGB050VAS00.3-05

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável, anodizado; Contatos: dourado



Conexão

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Cores dos condutores :
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
RD =	vermelho
OG =	laranja
WH =	branco