


## Ficha do adaptador

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

## Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] &lt; 250 DC

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...90

## Dados mecânicos

Peso [g] 54,431

Rosca de montagem 1/2" NPT

Materiais 1.4401 (aço inoxidável / 316)

Material do invólucro 1.4401 (aço inoxidável / 316)

## Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

## conexão elétrica

Cabo: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: 1.4401 (aço inoxidável / 316)



# E18057



## Ficha do adaptador

RSTGH040VAS0001-04

### Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco