




Ficha do adaptador

RSTGB030ALS00.3-03



Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 600 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 36,287

Rosca de montagem M20 x 1,5

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado; Contatos: dourado




E18070



Ficha do adaptador

RSTGB030ALS00.3-03

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
GN =	verde
WH =	branco