




Ficha do adaptador

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Dados mecânicos

Peso [g] 22,68

Rosca de montagem M16

Materiais alumínio anodizado 10...20 µm

Material do invólucro alumínio, anodizado 10...20 µm

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: alumínio, anodizado 10...20 µm





Ficha do adaptador

RSTGH040ALS00.3-04

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco