




Plugável

SSTA H040MSSF KPG



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	27,216
Dimensões	[mm]	38 x 20 x 40
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		zinco, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E18084



Plugável

SSTA040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: zinco, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

