



Prolongador

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 300 AC/DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	45,359
Dimensões [mm]	15 x 15 x 40
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

Prolongador

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

**conexão elétrica**Cabo: 0,2 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Conexão****conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

