


E18104



Cabo com conector

ADOGH040VAS0100E04



Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
-------------------------	---------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 300 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	3764,814
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material da porca		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Notas



Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

**Cabo com conector**

ADOGH040VAS0100E04

conexão elétricaCabo: 100 m, PVC, cinza, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

**Conexão**

5: não conectado
Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco