


E18106



Cabo com conector

ADOGH040VAS0012E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 300 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 299,371

Dimensões [mm] 15 x 15 x 47

Materiais PVC

Material do invólucro PVC

Material da porca 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E18106



Cabo com conector

ADOGH040VAS0012E04

conexão elétrica

Cabo: 12 m, PVC, cinza, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



5: não conectado
Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco