


E18129



Cabo com conector

ADOAH040VAS0060E04





Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 300 AC/DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	2100,131
Dimensões [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**Cabo com conector**

ADOAH040VAS0060E04

conexão elétricaCabo: 60 m, PVC, cinza; 4 x 0,34 mm² / AWG 22**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

**Conexão**

5: não conectado
Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco