




Cabo com conector

ADOGH140MSS0005A11



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	635,029
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 50
Materiais		PUR preto
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado




E18147



Cabo com conector

ADOGH140MSS0005A11

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo