


Soquete de instalação

RDOGFO40MSS00.3-04



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	113,398
Materiais		invólucro: latão niquelado; Vedação: FKM; Porca de bloqueio: latão niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E18177



Soquete de instalação

RDOGF040MSS00.3-04

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC, amarelo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco