





Prolongador

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



| Aplicação                   |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Característica especial     | Contactos banhados a ouro       |
| Dados elétricos             |                                 |
| Tensão de funcionamento [V] | < 300 AC/DC                     |
| Condições de funcionamento  |                                 |
| Temperatura ambiente [°C]   | -20...105                       |
| Proteção                    | IP 68                           |
| Dados mecânicos             |                                 |
| Peso [g]                    | 63,503                          |
| Materiais                   | TPE                             |
| Material do invólucro       | TPE                             |
| Material da porca           | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
| Notas                       |                                 |
| Quantidade da embalagem     | 1 peças                         |
| conexão elétrica - conector |                                 |

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado






## Prolongador

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

### conexão elétrica

Cabo: 1,5 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

