




Prolongador

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 300 AC/DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	63,503
Materiais	TPE
Material do invólucro	TPE
Material da porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Prolongador


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

conexão elétrica

Cabo: 2,5 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

