




Resistência de terminação CAN-Bus


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	22,68
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado






Resistência de terminação CAN-Bus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

