


E18317



Prolongador

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total [A]	3
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	204,116
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	zinco, revestido de epóxi
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E18317




Prolongador

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC, Sem halogéneo, amarelo, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

