




Soquete de instalação

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	22,68
Rosca de montagem		1/4\"-18NPT
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado






Soquete de instalação

RDOGH050MSS00.3E05

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco