


E19908



Caixa separadora

ZDO8H040MSS0010B11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...110 AC/DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	16 x 54 x 127
Quantidade de slots do distribuidor central		8

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------



Caixa separadora

ZDO8H040MSS0010B11

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A



Conexão

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo