

E20404




Cabo com conector

ASTGH040MSS0005B04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC076

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E20404



Cabo com conector


ASTGH040MSS0005B04

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; altamente flexível; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
3	BU
4	BK

Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul