



Cabo com conector

ADOAH042MSS0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos                           |                     |                   |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Tensão de funcionamento                   | [V]                 | 10...30 DC        |
| Saídas                                    |                     |                   |
| Conceção elétrica                         |                     | PNP               |
| Condições de funcionamento                |                     |                   |
| Temperatura ambiente                      | [°C]                | -25...90          |
| Proteção                                  |                     | IP 67             |
| Dados mecânicos                           |                     |                   |
| Dimensões                                 | [mm]                | 27 x 15 x 39      |
| Materiais                                 |                     | TPU transparente  |
| Material do invólucro                     |                     | TPU, transparente |
| Material da porca                         |                     | latão, niquelado  |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                     |                   |
| Visualizador                              | estado de comutação | 1 x LED, amarelo  |
|                                           | em funcionamento    | 1 x LED, verde    |
| Notas                                     |                     |                   |
| Quantidade da embalagem                   |                     | 1 peças           |

# E20405



## Cabo com conector

ADOAH042MSS0005A04

### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



BN =  
BK =  
BU =  
WH =

Cores dos condutores :  
castanho  
preto  
azul  
branco