

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/1,2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total [mm]

1200

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20408



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/1,2M

Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças